


透明なポリエステル製の補修粘着テープです。抜群の耐久性を持ち中央にスリットが入っていますので、ページの破れ・はがれの補修本のノド部分や背表紙の補強などにも最適で、幅広くお使いいただけます。



補修クリアテープ

875-530 | 32mm×30m | ￥2,800+税 |
ポリエステル テープ厚:25μm アシッドフリー

書籍のノドの補強方法



- 1 ノドの全長より6mm短くカットし、テープの中心部の剥離紙をはがします。
- 2 片面が外側になるように半分に折り曲げて定規に挟みます。
- 3 本のノドの部分に定規を当て、中央部の片面を固定します。
- 4 片側の剥離紙をはがし紙面に貼り、反対側も同様に貼ってください。

非常に薄い透明な紙製の補修接着テープ・シートです。本のページ破損箇所の補修に最適です。補修した箇所の活字、図版等はほぼ完全に見えます。本の同じ場所を数ページに渡って補修しても、本の厚みにはほとんど影響がありません。携帯に便利なミニサイズのペーパーエイドが新発売となりました。



フィルムプラスト P

876-105 | 20mm×50m(カッター付) | ￥4,500+税 |
876-115 | 40mm×50m | ￥7,000+税 |
テープ厚:23μm アシッドフリー

N ペーパーエイド

876-101 | 20mm×10m(カッター付) | ￥1,100+税 |
テープ厚:23μm アシッドフリー

有機溶剤を使用していない、紙に優しい中性糊です。貴重な文献や書籍などへのご使用に最適です。

- 使用の際は、糊を薄めずに直接刷毛に付けてご使用ください。
- 開封後、長時間を経てご使用の場合、糊は固まりませんが念のため良くかき混ぜてご使用ください。



中性糊 ブックグルー

877-000 | 1kg | ￥11,000+税 | PH:約7

貼って、剥がせて、貼り直しができるテープ糊です。糊が残った場合でも消しゴムで簡単に落とせます。中性糊を使用していますので資料の仮止めや貴重書スリッパなどの固定に便利です。また、きれいに剥がして貼り直しができるので掲示物の保存にも便利です。

- 一部貼り直しできない素材があります。
- PAT※(Photographic Activity Test)をパスしています。

PAT(ISO18916:2007):ISO(国際標準化機構)のPAT(Photographic Activity Test)は各種の材料が、酸や金属イオンに敏感な写真資料用の包材として適切かを調べる試験です。



糊のムラも無くきれいに貼ることができます。


ゲディ ローラードット II

876-252 | ￥1,000+税 | 8.4mm×10m PH:約7 アシッドフリー

ガラスのような透明さと光沢をもった密着性フィルムです。アシッドフリーなので、ブックカバーをはじめ、プリント、地図、図面などの保護フィルムとしても最適です。



609 ロール判



876-005



876-013

書籍や、バーコードの保護に最適で、美しく保てます。フィルムは環境に優しいポリプロピレンで、ガラスのような透明さがあります。



ブックカバー E



875-275



875-285

609 ロール判

| | | |
|---------|-------------|------------|
| 875-005 | 20mm×50m | ¥3,000 +税 |
| 875-010 | 50mm×25m | ¥3,500 +税 |
| 875-020 | 75mm×25m | ¥4,800 +税 |
| 875-030 | 250mm×25m | ¥10,000 +税 |
| 875-040 | 320mm×25m | ¥13,000 +税 |
| 875-050 | 360mm×25m | ¥15,000 +税 |
| 875-060 | 500mm×25m | ¥20,000 +税 |
| 875-070 | 640mm×25m | ¥24,000 +税 |
| 875-080 | 1,000mm×25m | ¥40,000 +税 |

軟質塩化ビニル フィルム厚:70μm アシッドフリー 抗菌

609 ラベル用 500枚

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 876-005 | ¥4,500 +税 | 40mm×45mm |
|---------|-----------|-----------|

軟質塩化ビニル フィルム厚:70μm アシッドフリー 抗菌

609 バーコード用 1000枚

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 876-013 | ¥7,800 +税 | 33mm×66mm |
|---------|-----------|-----------|

軟質塩化ビニル フィルム厚:70μm アシッドフリー 抗菌

ブックカバー E

| | | |
|---------|---------------|------------|
| 875-205 | 文庫用 190mm×50m | ¥8,000 +税 |
| 875-215 | 新書用 210mm×50m | ¥9,000 +税 |
| 875-225 | 250mm×50m | ¥10,500 +税 |
| 875-235 | 280mm×50m | ¥12,000 +税 |
| 875-425 | 300mm×50m | ¥12,500 +税 |
| 875-245 | 320mm×50m | ¥13,500 +税 |
| 875-255 | 360mm×50m | ¥15,000 +税 |
| 875-435 | 400mm×50m | ¥16,500 +税 |
| 875-265 | 500mm×50m | ¥21,000 +税 |

ポリプロピレン フィルム厚:80μm

ブックカバー E ラベル用 500枚入

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 875-275 | ¥2,100 +税 | 40mm×60mm |
|---------|-----------|-----------|

ポリプロピレン フィルム厚:80μm

ブックカバー E バーコード用 1,000枚入

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 875-285 | ¥5,000 +税 | 45mm×66mm |
|---------|-----------|-----------|

ポリプロピレン フィルム厚:80μm

キハラ株式会社

本社
大阪支店
北海道営業所
仙台営業所
福岡営業所
名古屋営業所

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-5
〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-4-19
〒062-0035 札幌市豊平区西岡5条3-8-15
〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-37-1
〒812-0893 福岡市博多区那珂1-25-17
〒466-0027 名古屋市昭和区阿由知通4-13
朝日生命名古屋ビル5階

<https://www.kihara-lib.co.jp>

TEL:03-3292-3301 FAX:03-3291-5198
TEL:06-6306-1710 FAX:06-6300-0584
TEL:011-857-3331 FAX:011-857-5211
TEL:022-772-3305 FAX:022-218-5198
TEL:092-437-3301 FAX:092-437-3401
TEL:052-898-3111 FAX:052-898-3115